

[Kataloger]; [Priskuranter] - 57


J. & C. G. Bolinders mekaniska
verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:o



J. & C. G. BOLINDERS MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG.
STOCKHOLM.

Ausbalancierte Kappsägen.



Diese Maschinen dienen zum Abkappen von Bohlen, Pfosten und Brettern oder Holzabfällen wie Latten und Schwarten etc.

Das Sägeblatt ist mit einem Gewicht ausbalanciert und ist entweder mit Handgriff oder vermittelt eines Fusshebels zu heben oder zu senken. Sie bedürfen nur einer geringen Treibkraft, nehmen wenig Raum in Anspruch und sind einfach und leicht zu handhaben.

Umdrehungen pro Minute: 1600.

Durchmesser der treibenden Riemenscheibe: 250 mm. Breite: 100 mm.

Geschwindigkeit der treibenden Riemenscheibe: 700 Umdrehungen pro Minute.

Durchmesser des Sägeblattes: 700 mm.

» der Centrumlöcher: 39 mm.

Kraftbedarf: 3 effective Pferdekkräfte.

Raumbedarf: 1340 × 600 mm.

Gewicht: 220 Kilogr.

Preis (ohne Sägeblatt): **275 Kronen.**

J. & C. BOLINDE'S MEK. VERKSTADS ANKUNDTAG

STOCKHOLM

Ausbländerte Kapseln

Es ist bekannt, dass die Ausbländerte Kapseln in der Photographie eine wichtige Rolle spielen. Diese Kapseln sind in der Regel aus Glas oder Kunststoff gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid. Sie werden in der Regel in einem Gehäuse aus Metall oder Kunststoff verpackt, um sie vor Feuchtigkeit und Licht zu schützen.

Die Ausbländerte Kapseln sind in der Regel in zwei Arten unterteilt: in die sogenannte "Trockenkapseln" und die "Feuchtkapseln". Die Trockenkapseln sind in der Regel aus Glas gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid. Die Feuchtkapseln sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid.

Die Ausbländerte Kapseln sind in der Regel in zwei Arten unterteilt: in die sogenannte "Trockenkapseln" und die "Feuchtkapseln". Die Trockenkapseln sind in der Regel aus Glas gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid. Die Feuchtkapseln sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid.

Die Ausbländerte Kapseln sind in der Regel in zwei Arten unterteilt: in die sogenannte "Trockenkapseln" und die "Feuchtkapseln". Die Trockenkapseln sind in der Regel aus Glas gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid. Die Feuchtkapseln sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid.

Die Ausbländerte Kapseln sind in der Regel in zwei Arten unterteilt: in die sogenannte "Trockenkapseln" und die "Feuchtkapseln". Die Trockenkapseln sind in der Regel aus Glas gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid. Die Feuchtkapseln sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt und enthalten eine empfindliche Schicht aus Silberhalogenid.

