

INTYG

angående

A. W. Rydén's patenterade limpräss Solid

Sjöleden pr Ljungbyhed den 20 april 1912.

Intyg.

Då jag under närmare två års tid använt Herr A. W. Rydén's patenterade limpräss vill jag på begäran framlägga min erfarenhet om densamma.

Jag har funnit den mycket praktisk, isynnerhet enkel och lätt att ställa om för olika limningar samt mycket stark. En af dess stora fördelar är, att den håller limningarna räta, hvilket är en mycket stor fördel, isynnerhet då det gäller tunnt trä.

Vidare vill jag nämna, att den tager mycket liten plats och ber jag att som totalomdöme om densamma få säga, den verkstad, som skaffar sig en dylik limpräss, finner den sedan alldeles outhärlig.

För J. A. Holmgrens Snickerifabrik:

J. A. Holmgren.

Herr A. W. Rydén.

Under den tid vi använt den från Eder köpta limprässen Solid, ha vi funnit den vara till vår fulla belåtenhet vid hoplimning af såväl spåntadt som fogadt virke.

Utmärkt vid limning af tunnt virke, och kan således med nöje rekommenderas för såväl mindre möbelverkstäder som större fabriker.

Högaktningsfullt

M. Wahlins Möbelverkstad.

Oskarshamn den 6 april 1912.

Örsjö den 19 april 1912.

Intyg.

På begäran om mitt utlåtande angående den af mig inköpta A. W. Rydén's patenterade limpräss Solid, får jag intyga att den har varit utmärkt för sitt ändamål och till min fulla belåtenhet.

Högaktningsfullt

A. W. Engström.

Divan- och Möbelfabrik
Örsjö.

Intyg.


Undertecknad, anställd som limmare vid Nybro Divan- & Likkistfabrik, har under ett år använt tre styck af Herr A. W. Rydén's patenterade limprässar Solid, och kan jag i följd däraf rekommendera den som det bästa, som kan fås i den vägen.

Man kan med den limma både fort och väl, oberoende af virkets ojämnhet, hastig inställning för längre eller kortare fack.

När prässen är ilagd, gör man åträsningsen på fyra olika ställen för såväl bredd som tjocklek på den korta tiden af $\frac{1}{4}$ minut. Således en fullkomlig motsats till det gamla, långsamma limningssätt man förr använde.

Carl Andersson.



Nybro i april 1912.



A. W. Rydéns patenterade limpräss Solid.

Svenskt patent n:r 32343. Danskt patent n:r 15641. Finskt patent n:r 4549.

Sökt patent i Norge under n:r 642.



VID foglimning å plana ytor har man förutom limknektar hittills betjänat sig af sådana limprässar, där arbetsstyckena medelst ratt och skruf fastspännas mellan tvänne spännplattor, och torde hvarje fackman hafva sig bekant huru besvärlig och tidsödande limning i sådana apparater är, särskildt vid tunna och breda planer, icke minst därför att arbetsstyckena, då de hopspännas, hafva benägenheten att bryta sig vid fogningsställena. Den här illustrerade limprässen torde fylla ett länge känt behov, emedan ofvannämnda olägenhet är absolut utesluten och snabbt arbete möjliggöres. Apparaten, som är helt och hållet af järn med sprintar af stål, är af synnerligen enkel och framför allt praktisk konstruktion. De fyra med häfstänger försedda fastspänningsbyglarna äro flyttbara i apparatens längriktning och lätt inställbara efter de för handen varande arbetsstyckena, hvilka kunna vara af sinsemellan olika längder. Innan limningsarbetet tager sin början, har man att iakttaga, att häfstängerna hafva det läge, som illustrationen till höger visar. Bräderna läggas sedan på hvarandra med limsidorna emot hvarandra, hvarefter de med handtag försedda större häfstängerna hvar för sig införas bakom de å den öfre ändan af byglarna befintliga stålsprintarna samt prässas kraftigt nedåt, hvarvid planen automatiskt fastläses från sidan, oberoende af planens tjocklek. Sammanprässningen tillgår sedan på sådant sätt, att de utefter hela sin längd med hak försedda mindre häfstängerna lyftas uppåt med vänster hand, under det att man med högra handen fattar de nederst å byglarna befintliga spakarna, och insätter dem i de hål som bäst passa öfver planens bredd, sedan prässas spaken kraftigt nedåt emot arbetsstycket och fastläses genom att den nära handtaget befintliga stålsprinten införes i det hak, som bäst passar å häfstängen. Härmed är hela proceduren färdig och kan man efter en kort stund borttaga det färdiglimmade arbetsstycket. — Som synes är apparaten helt enkel och framför allt tidsbesparande, och torde den uppfylla äfven högt ställda anspråk.

Dimensioner och pris:

Längd 1770 mm., höjd 1060 mm., limbredd 743 mm.

A. W. Rydén, Nybro.

STURE LJUNGBÄCK, NYBRO.
- 1912 -

